



## Lasthebemagnet MaxX, maximale Traglast (plan): 250kg



### Bestelldaten

Bestellnummer	382001 250
GTIN	2050001944047
Artikelklasse	38D

### Beschreibung

#### Ausführung:

Kompakte und robuste Bauform mit Neodym-Permanentmagneten. Durch das Prinzip der „neutralen Krone“ werden magnetische Streuungen unterbunden und unerwünschte Anziehungskräfte zu angrenzenden Lasten verhindert. Durch den aus einem Einzelblock gefertigtem Grundkörper ohne Schweißnähte ist eine konstante Leistungsfähigkeit garantiert. Eine Verriegelung sperrt den Hebel und verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen der Last. Zertifizierte Abreißkraft.

#### Verwendung:

Schnelles und einfaches Handling und Transportieren von flachen und runden Materialien mit 3facher Sicherheit.

#### Hinweis:

Produktabmaße siehe eShop.  
maximaler  $\varnothing$  rund: 300 mm  
maximale Länge plan: 1500 mm  
minimale Material-Wandstärke plan: 20 mm  
minimale Material-Wandstärke rund: 10 mm  
Maß A: 143 mm  
Maß B: 189 mm

### Technische Beschreibung

Maß A	143 mm
maximale Traglast rund	100 kg
maximaler Ø rund	300 mm
Maß E	63 mm
maximale Länge plan	1500 mm
maximale Traglast plan	250 kg
Gewicht	6 kg
Maß C	79 mm
minimale Material-Wandstärke plan	20 mm
Maß D	79 mm
Maß G	35 mm
Maß B	189 mm
minimale Material-Wandstärke rund	10 mm
Maß F	130 mm
Produktart	Lasthebemagnet