

## Grensrachenlehre, a – zc, Nennmaß-Ø: 92mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	484222 92
GTIN	2050001956323
Artikelklasse	48B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Doppelseitige Grensrachenlehre aus erstklassigem Lehrenstahl, gehärtet, entspannt, geschliffen und feingeläppt. Gutseite mit **Abnutzungsaufmaß** nach DIN 7163.

Für ISO-Toleranzfeldlagen a – zc in den Grundtoleranzgraden 6 – 13.

#### Verwendung:

Zum Prüfen von Wellen für Spiel-, Übergangs- oder Übermaßpassungen.

#### Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1** und **DIN 7163**.

#### Hinweis:

Gewünschte Toleranzklasse definieren. Bei Bestellung **Toleranzfeldlage (a – zc)** und Grundtoleranzgrad (6 – 13) angeben, z. B. Nr. 484222 Gr. **10f9**. Lehren für Grundtoleranzgrad 5 und feinere Toleranzen auf Anfrage möglich.

### Technische Beschreibung

Lehrenart	Gutlehre
Lehrenart	Ausschusslehre
Norm	DIN EN ISO 1938-1
Norm	DIN 7163
Toleranzfeld	a

Toleranzfeld	b
Toleranzfeld	c
Toleranzfeld	cd
Toleranzfeld	d
Toleranzfeld	e
Toleranzfeld	ef
Toleranzfeld	f
Toleranzfeld	fg
Toleranzfeld	g
Toleranzfeld	h
Toleranzfeld	j
Toleranzfeld	js
Toleranzfeld	k
Toleranzfeld	m
Toleranzfeld	n
Toleranzfeld	p
Toleranzfeld	r
Toleranzfeld	s
Toleranzfeld	t
Toleranzfeld	u
Toleranzfeld	v
Toleranzfeld	x
Toleranzfeld	y
Toleranzfeld	z
Toleranzfeld	za
Toleranzfeld	zb
Toleranzfeld	zc
Qualität	9
Qualität	10

Qualität	8
Qualität	7
Qualität	13
Qualität	12
Qualität	11
Qualität	6
Nennmaß	92 mm
Werkstoff	Lehrenstahl
Produktnamensattribut	a – zc
Kalibrierung	L8
Produktart	Grensrachenlehre

### Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierung Grensrachenlehre maximales Nennmaß 5-100 mm	028710 5-100
Kalibrierung Grensrachenlehre maximales Nennmaß 200 mm	028700 200