



## Innendrehmeißel rechts ähnlich DIN 4973 (ISO 8), M20, Schaft-Vierkant: 16mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	296330 16
GTIN	4045197884794
Artikelklasse	22E

### Beschreibung

**Ausführung:**

Bestückt mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten.

**Verwendung:**

P20/K25 für die Stahl- und Gussbearbeitung.

M20 für die Bearbeitung von rostfreien Stählen.

**Achtung:**

Bei Schrapp- und unterbrochenen Schnitten sollte die Schneide mit einem Borcarbid-Handläpper (Nr. 558812) abgezogen werden.

### Technische Beschreibung

für Bohrungen ab $\emptyset$	27 mm
Schaft-Vierkant	16 mm
Gesamtlänge	210 mm
Schneidstoff	M20
Produktart	Drehmeißel