

**HOLEX****Innen-Eckdrehmeißel links ähnlich DIN 4974 (ISO 9), P20/K25, Schaft-Vierkant: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	296455 10
GTIN	4045197884879
Artikelklasse	22E

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestückt mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten.

**Verwendung:**

P20/K25 für die Stahl- und Gussbearbeitung.

M20 für die Bearbeitung von rostfreien Stählen.

**Achtung:**

Bei Schrapp- und unterbrochenen Schnitten sollte die Schneide mit einem Borcarbid-Handläpper (Nr. 558812) abgezogen werden.

**Technische Beschreibung**

Schaft-Vierkant	10 mm
für Bohrungen ab Ø	18 mm
Gesamtlänge	150 mm
Schneidstoff	P20/K25
Produktart	Drehmeißel