

Garant
Nutenstoßhalter Standard Ø DS 32 mm, ab Nutbreite m: 14mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 290358 14 |
| GTIN | 4045197881243 |
| Artikelklasse | 29K |

Beschreibung
Achtung:

Mindestvorbohr-Ø immer entsprechend der Nutbreite verwenden (z. B. für Nutbreite 14 mm = Mindestvorbohr-Ø 38,22 mm.)

Hinweis:

- **Einzelne Haltergrößen sind für verschiedene Nutbreiten geeignet. In diesen Fällen nach Möglichkeit immer die optimale Kombination von Halter und Schneideinsatz (identische Größe) für maximale Stabilität verwenden.**
- **Bei Drehmaschinen ohne Y-Achse verwenden Sie die Exzenterhülse Nr. 290391– 290393 zur exakten Einstellung der Y-Koordinate.**
- **Bei Bearbeitungszentren verwenden Sie zur Prüfung der Spindelorientierung die Ausrichthilfe Nr. 290397 und eine Messuhr.**

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------|----------|
| Mindestvorbohr-Ø D_{\min} | 38,22 mm |
| Mindestvorbohr-Ø D_{\min} | 38,58 mm |
| geeignet für Nutbreite m | 14 mm |
| geeignet für Nutbreite m | 16 mm |
| Nutzlänge L_1 | 126 mm |
| Schraube | 290399 3 |
| Mittenversatz L_3 | 19,5 mm |
| Schaft-Ø | 32 mm |

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Schneidenträger-Ø D ₁ | 35 mm |
| Innenkühlung | ja |
| Schaftlänge L _s | 100 mm |
| Schaft | Kombischaft |
| Produktart | Nuten- und Profilstoßwerkzeug |

Zubehör

| | |
|----------------------------|----------|
| Befestigungsschraube Typ 3 | 290399 3 |
|----------------------------|----------|