

Garant
Nutenstoßhalter Standard Ø DS 32 mm, ab Nutbreite m: 18mm

Bestelldaten

Bestellnummer	290358 18
GTIN	4045178812501
Artikelklasse	29K

Beschreibung
Achtung:

Mindestvorbohr-Ø immer entsprechend der Nutbreite verwenden (z. B. für Nutbreite 14 mm = Mindestvorbohr-Ø 38,22 mm.)

Hinweis:

- **Einzelne Haltergrößen sind für verschiedene Nutbreiten geeignet. In diesen Fällen nach Möglichkeit immer die optimale Kombination von Halter und Schneideinsatz (identische Größe) für maximale Stabilität verwenden.**
- **Bei Drehmaschinen ohne Y-Achse verwenden Sie die Exzenterhülse Nr. 290391– 290393 zur exakten Einstellung der Y-Koordinate.**
- **Bei Bearbeitungszentren verwenden Sie zur Prüfung der Spindelorientierung die Ausrichthilfe Nr. 290397 und eine Messuhr.**

Technische Beschreibung

Schraube	290399 4
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	44,7 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	45,08 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	45,5 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	46,18 mm
Nutlänge L_1	140 mm
geeignet für Nutbreite m	18 mm
geeignet für Nutbreite m	20 mm

geeignet für Nutbreite m	22 mm
geeignet für Nutbreite m	25 mm
Mittenversatz L ₃	23 mm
Schaft-Ø	32 mm
Schneidenträger-Ø D ₁	40 mm
Innenkühlung	ja
Schaftlänge L _s	100 mm
Schaft	Kombischaft
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug

Zubehör

Befestigungsschraube Typ 4	290399 4
----------------------------	----------