



Innengewindedrehmeißel rechts ähnlich DIN 283 (ISO 13), M20, Schaft-Vierkant: 12mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 297185 12 |
| GTIN | 4045197885722 |
| Artikelklasse | 22E |

Beschreibung

Ausführung:

Bestückt mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten.

Verwendung:

P20/K25 für die Stahl- und Gussbearbeitung.

M20 für die Bearbeitung von rostfreien Stählen.

Achtung:

Bei Schrapp- und unterbrochenen Schnitten sollte die Schneide mit einem Borcarbid-Handläpper (Nr. 558812) abgezogen werden.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------------|------------|
| für Bohrungen ab \varnothing | 30 mm |
| Schaft-Vierkant | 12 mm |
| Gesamtlänge | 160 mm |
| Schneidstoff | M20 |
| Produktart | Drehmeißel |