



Innengewindedrehmeißel rechts ähnlich DIN 283 (ISO 13), M20, Schaft-Vierkant: 16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	297185 16
GTIN	4045197885739
Artikelklasse	22E

Beschreibung

Ausführung:

Bestückt mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten.

Verwendung:

P20/K25 für die Stahl- und Gussbearbeitung.

M20 für die Bearbeitung von rostfreien Stählen.

Achtung:

Bei Schrapp- und unterbrochenen Schnitten sollte die Schneide mit einem Borcarbid-Handläpper (Nr. 558812) abgezogen werden.

Technische Beschreibung

für Bohrungen ab \varnothing	36 mm
Schaft-Vierkant	16 mm
Gesamtlänge	180 mm
Schneidstoff	M20
Produktart	Drehmeißel