

**Kraft-Kombizange, blank, mit 2K-Griffhüllen, ganze Länge: 180mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	700445 180
GTIN	4045197882325
Artikelklasse	72B

**Beschreibung****Ausführung:**

Große Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand. Greifbacken gezahnt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 63 HRC), auch für Pianodraht geeignet.

Zange blank, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

**Norm:**

**DIN ISO 5746.**

**Werkstoff:**

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

**Technische Beschreibung**

Schneidwerte Pianodraht bis Ø	2 mm
Schneidwerte harter Draht bis Ø	2,5 mm
ganze Länge	180 mm
Norm	DIN ISO 5746
Griff	2K-Griffhülle
Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 63 HRC)
Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche	blank
funkenfrei	nein

Produktart

Multifunktionszange