

**Garant****Tischwagen mit höhenverstellbarer Ladefläche TA9, Typ: TA94****Bestelldaten**

Bestellnummer	918557 TA94
GTIN	4045197885326
Artikelklasse	91T

**Beschreibung****Ausführung:**

Geschweißte Stahlkonstruktion, Plattform aus Holzwerkstoffplatte mit anthrazitfarbener, kratzfester Oberfläche. Mittels Handkurbel **manuell höhenverstellbar**. Die Ladefläche wird dabei mit **4 mechanischen Spindel-Hubsäulen** nach oben und unten bewegt. Griff mit Haptoprene®-Einlage aus schlagfestem Polypropylen, dieser lässt sich zur Betätigung der Handkurbel nach oben wegklappen. 2 Bock- und 2 Lenkrollen ( mit Feststeller) mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, rollengelagerte Naben.

**Lackierung:**

Silber und Anthrazit **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Aus Sicherheitsgründen ist kein Einbau einer Lochblechwand möglich.

**Technische Beschreibung**

Ladeflächentiefe	600 mm
Rad-Ø	200 mm
Ladeflächenbreite	1040 mm
Typ	TA94

maximale Tragfähigkeit	400 kg
Ladeflächenhöhe unten	270 mm
Höhenverstellbereich	760 - 1080 mm
Gewicht	88,2 kg
Breite	1220 mm
Tragfähigkeit Ladefläche oben	200 kg
Tiefe	609 mm
Produktart	Tischwagen