

**Elasto-Schleifreiniger (SiC), Länge×Breite: 120X65mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	557680 120X65
GTIN	4045197241795
Artikelklasse	52E

Beschreibung**Ausführung:**

Flexibler Handschleifklotz, mit elastisch gebundenem Schleifkorn vollständig durchsetzt (hohe Standzeit, vollständiger Aufbrauch möglich). Durch die offenporige Bindung setzt sich der Schleifkörper nie zu. Für Nass- und Trockenschliff geeignet. Wasser- und ölbeständig.

Hochwertige Ausführung mit **reinem Siliciumcarbid-Schleifkorn (SiC)** und speziellem elastischen Synthesematerial.

Verwendung:

Universell zum **Reinigen, Polieren, Glätten, Mattieren** und **Schleifen von allen Materialien.**

Hinweis:

Wasser, Petroleum, Pasten oder ähnliche Zusätze **erhöhen die Wirkung.**

Technische Beschreibung

Feinheitsgrad	fein
Länge	120 mm
Höhe	30 mm
Breite	65 mm
Schleifmittel	Siliziumcarbid
Produktart	Schleifklotz

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Hartmetall (HM)	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	bedingt geeignet		
Stein	geeignet		
Lacke	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		