



Drehmoment-Schraubendreherhalter, maximales Drehmoment: 500cN·m



Bestelldaten

Bestellnummer	659991 500
GTIN	2050001922328
Artikelklasse	66F

Beschreibung

Passend für:

Wechselklingen für Torx® Nr. 659995 und Torx Plus® Nr. 659996 sowie Sortiment Nr. 659990.

Technische Beschreibung

maximales Drehmoment	500 cNm
Drehmomentbereich	60 - 500 cNm
Messgenauigkeit Drehmoment	±6 %
Drehmomentbereich	0,6 - 5 Nm
Ablesung umschaltbar	Nm
Gesamtlänge L	131,4 mm
Messverfahren	Drehmoment
Feedback	auslösend
Verstellbarkeit Auslösewert	voreingestellt

Anschlussform	wechselbare Klinge
Auslöseprinzip	mechanische Kurzwegauslösung
Einstellung des Auslösewertes	voreingestellt
Serie	Dinaplust
Anzugsrichtung	Rechtsanzug
Daten protokollierbar	nein
Auslösesignalisierung	haptisch
Messtechnik	mechanisch
Drehmoment fest eingestellt	ja
Produktart	Drehmomentschraubendreher