



Flachfeile, Hieb 2, Länge ohne Angel: 250mm



Bestelldaten

Bestellnummer	510210 250
GTIN	4045197571618
Artikelklasse	52A

Beschreibung

Ausführung:

Die Rohlinge sind geschmiedet und geschliffen und werden durch Spezialmaschinen mit einem exakten Hieb von gleichmäßiger Dichte und Tiefe versehen. Die **nicht balligen Feilen** haben eine Zahnform, die jeweils auf die Feilenart abgestimmt ist.

3 Seiten gehauen; stumpf auslaufend.

Verwendung:

Die **Qualitätsfeile** für den Werkstattgebrauch mit langer Standzeit und hoher Feilleistung.

Norm:

DIN 7261 Form A

Technische Beschreibung

Querschnitt	24×5 mm
Länge ohne Angel	250 mm
Produktnamensattribut	Hieb 2
Hieb	2
Form	A
Formbeschreibung	flach, stumpf auslaufend
Feilflächen	3
inkl. Feilenheft	nein
Norm	DIN 7261
Produktart	Werkstattfeile

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		

Zubehör

Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 110 mm	519550 110
2K Ergonomie-Feilenheft Gesamtlänge 120 mm	519600 120
2K Ergonomie-Feilenheft Gesamtlänge 110 mm	519600 110
Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 110 mm	519510 110
Hartholz-Feilenheft Gesamtlänge 140 mm	519400 140
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 80X20 mm	576000 80X20
Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 120 mm	519550 120
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 115X40 mm	576000 115X40
Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 125 mm	519510 125
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 100X25 mm	576000 100X25