

**Flachfeile, Hieb 1 (Bastard), Länge ohne Angel: 350mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 510100 350    |
| GTIN          | 4009215016888 |
| Artikelklasse | 56B           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Die Rohlinge sind geschmiedet und geschliffen und werden durch Spezialmaschinen mit einem exakten Hieb von gleichmäßiger Dichte und Tiefe versehen. Die **nicht balligen Feilen** haben eine Zahnform, die jeweils auf die Feilenart abgestimmt ist.

**3 Seiten gehauen; stumpf auslaufend.**

**Verwendung:**

Die **Qualitätsfeile** für den Werkstattgebrauch mit langer Standzeit und hoher Feilleistung.

**Norm:**

**DIN 7261 Form A**

**Technische Beschreibung**

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Länge ohne Angel      | 350 mm                   |
| Querschnitt           | 35×7,5 mm                |
| Produktnamensattribut | Hieb 1 (Bastard)         |
| Hieb                  | 1                        |
| Hiebart               | Bastard                  |
| Form                  | A                        |
| Formbeschreibung      | flach, stumpf auslaufend |
| Feilflächen           | 3                        |
| inkl. Feilenheft      | nein                     |
| Norm                  | DIN 7261                 |
| Produktart            | Werkstattfeile           |

## Anwenderdaten

|                                | Eignung          | V <sub>c</sub> | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg                         | bedingt geeignet |                |          |
| Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         |                |          |
| Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         |                |          |
| Stahl < 55 HRC                 | geeignet         |                |          |
| Stahl < 60 HRC                 | bedingt geeignet |                |          |
| INOX                           | bedingt geeignet |                |          |
| GG(G)                          | geeignet         |                |          |
| CuZn                           | geeignet         |                |          |
| Kunststoff, GFK                | geeignet         |                |          |
| Holz                           | geeignet         |                |          |

## Zubehör

|  |               |
|--|---------------|
| Hartholz-Feilenheft Gesamtlänge 160 mm           | 519400 160    |
| Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 120 mm         | 519550 120    |
| Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 125 mm         | 519510 125    |
| Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 80X20 mm  | 576000 80X20  |
| 2K Ergonomie-Feilenheft Gesamtlänge 120 mm       | 519600 120    |