

Feuchlinghaus**Hebel-Blechscherer, Modell: 1BR/4****Bestelldaten**

Bestellnummer	769930 1BR/4
GTIN	2050001933362
Artikelklasse	76L

Beschreibung**Ausführung:**

Stabiler Scherenkörper aus vergütetem Stahl. Schwingender, spielfreier Messerschlitten (nur geringe Reibungsverluste), Messer aus besonderem Werkzeugstahl, spezialgehärtet und geschliffen. Hebelarm mit Gewichtsausgleichfeder als Unfallschutz, sämtliche Drehbolzen nachstellbar, alle Modelle mit stufenlos einstellbarem Niederhalter.

Mit Kniehebelübersetzung. Schneidet Bleche und Rundstahl.

Lackierung:

Rotbraun.

Hinweis:

- **Bei nachträglicher Bestellung von Ersatzmessern sind folgende Angaben erforderlich: Fabrikat, Modell, möglichst auch Maschinen-Nummer oder genaue Maßskizze.**
- **Bitte beachten: Angegebene Schneidleistung ist maximale Schneidleistung. Bei ständiger Beanspruchung im obersten Schneidbereich empfehlen wir das nächstgrößere Modell.**
- **Schneidleistungsangaben beziehen sich auf Material mit 450 N/mm² Zugfestigkeit.**

Technische Beschreibung

Schneidleistung Blechstärke	bis 4 mm
-----------------------------	----------

Modell	1BR/4
Messerlänge unten	120 mm
Schneidleistung Rundstahl-Ø	bis 10 mm
Gewicht	10,5 kg
Messerlänge oben	149 mm
Produktart	schneidende Zange

Zubehör

Hebelsicherungsfeder passend für Modell 1BR4/2	769933 1BR4/2
Hebelsicherungsfeder passend für Modell 1BR/4	769931 1BR/4
Ersatzmesser für Blech (Untermesser) Modell 1BR/4	769934 1BR/4
Ersatzmesser für Blech (Obermesser) Modell 1BR/4	769932 1BR/4