


LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Satinierbürste Schleifnylon 1,2 mm, SiC 80, Ø 100×70 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	568436
GTIN	4017359204351
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**

Abmessung **Ø 100×70 mm**, Bohrungs-Ø 19 mm mit Doppelkeilnut.

Mit **Siliciumcarbid** durchsetzte Nylonborsten in Korn 80. **Extrem flexibel und anpassungsfähig**. Besonders geeignet zum Entgraten, Reinigen und Aufräuen von profilierten Flächen.

Verwendung:

Auf Satiniermaschinen mit Distanzringsatz Nr. 568439.

Technische Beschreibung

Bürstenbreite	70 mm
Bohrungs-Ø	19 mm
Borstenstärke	1,2 mm
Bürsten-Ø D ₁	100 mm
Schleifmittel	Siliciumcarbid (SiC) durchsetzt
Schleifmittelkurzzeichen	SiC
Produktnameattribut	Ø 100×70 mm

Produktart

Satinierbürste

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Distanzringset6-teilig

568439