



Werkstattprüfgerät SENSOTORK®, maximales Drehmoment: 100N·m



Bestelldaten

Bestellnummer	654250 100
GTIN	4018754155781
Artikelklasse	63B

Beschreibung

Ausführung:

Kompaktes Werkstattprüfgerät für Drehmomentschlüssel.

Flexible Erweiterung durch austauschbare Messwertaufnehmer möglich. Hohe Genauigkeit durch flache Messwertaufnehmer (geringe Querkräfte) mit Messwert-Aufbereitung und -Digitalisierung direkt im Messwertaufnehmer (die Anzeigenabweichung vom Messwert beträgt $\pm 0,25\%$ im Bereich von 20 % – 100 % des Nennwertes; $\pm 0,5\%$ im Bereich von 10 % – 20 % des Nennwertes und $\pm 1\%$ im Bereich von 2 % – 10 % des Nennwertes).

Große Sicherheit durch zusätzliche Anzeige des tatsächlich gezogenen Drehmomentes bei auslösenden Drehmomentschlüsseln.

Lieferumfang:

Inklusive Messwertaufnehmer, Halterung, Anzeigegerät, Stativ zu Anzeigegerät, Spiralkabel, Netzteil mit Anschlusskabel 1,5 m, Befestigungssatz für waagrechte und senkrechte Prüfposition.

Lieferumfang:

Adapter (Innen-Vierkant \times Außen-Vierkant): 1/4 Zoll \times 3/8 Zoll

Technische Beschreibung

Abmessung h_1	79 mm
Abmessung h_2	215 mm

Abmessung b	180 mm
Abmessung l	180 mm
Gewicht	7 kg
Vierkant-Aufnahme	3/8 Zoll
maximales Drehmoment	100 Nm
Messbereich	2 – 100 Nm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Anzugsrichtung	Rechts- und Linksanzug
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Kalibrierung	O4
Produktart	Kalibrier- und Justiereinrichtung

Dienstleistungen

Kalibrierung beidseitig Drehmomentprüfgerät / -Sensor maximales Drehmoment 400/2 N·m	020140 400/2
DAkKS-Kalibrierung beidseitig Drehmomentprüfgerät / - Sensor maximales Drehmoment 0,1-1100/2 N·m	020150 0,1-1100/2

Zubehör

Kalibrier-Vierkant-Adapter Typ 1	654383 1
Messwertaufnehmer maximales Drehmoment 100 N·m	654255 100