



## Trennscheibe STANDARD \*\* für Stein, Scheiben-Ø: 125mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	569700 125
GTIN	9003173677872
Artikelklasse	53T

### Beschreibung

#### Ausführung:

Universal-Steintrennscheibe (Spezifikation: **C30-BF**).

#### Verwendung:

Für Natur- und Kunststeine, feuerfeste Steine und Beton.

### Technische Beschreibung

Form	42
Formbeschreibung	gekröpft
Bohrungs-Ø	22,23 mm
maximale Drehzahl	12200 min <sup>-1</sup>
Scheibenbreite	2,5 mm
Spezifikation	C30-BF
Scheiben-Ø	125 mm
für Materialstärken	7,5 - 12,5 mm

Schleifmittel	Siliciumcarbid (SiC)
Schleifmittelkurzzeichen	SiC
optimiert für Werkstoff	Stein
optimiert für Werkstoff	Naturstein
optimiert für Werkstoff	Kunststein
Antriebsmaschine	Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Trennscheibe