



Mehrzweck-Flachfeile mit Heft Spezialhieb, Länge ohne Angel: 100mm



Bestelldaten

Bestellnummer	515000 100
GTIN	4009215169911
Artikelklasse	56B

Beschreibung

Ausführung:

Die Rohlinge sind geschmiedet und geschliffen und werden durch Spezialmaschinen mit einem exakten Hieb von gleichmäßiger Dichte und Tiefe versehen. Die **nicht balligen Feilen** haben eine Zahnform, die jeweils auf die Feilenart abgestimmt ist.

Flachstumpffeile mit spatenförmig ausgebildeten Feilzähnen und breiten Spanbrechern für leichten und kräftesparenden Feilstrich und sehr hohe Zerspanungsleistung – kein Zusetzen der Spanräume – guter Spanauswurf.

Flachseiten mit Spezialhieb, davon eine Seite mit Spanbrechernut für höchste Feilleistung. Rückseite mit durchgehendem Hieb für besonders feine Oberflächenbearbeitung. Feile stumpf auslaufend. Mini-Universalfeile, PVC überzogener Stahlgriff.

Verwendung:

Die **Qualitätsfeile** für den Werkstattegebrauch mit langer Standzeit und hoher Feilleistung.

Technische Beschreibung

Länge ohne Angel	100 mm
Querschnitt	10x4 mm
Produktart	Mehrzweckfeile

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		

Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet
Stahl < 55 HRC	geeignet
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet
INOX	bedingt geeignet
GG(G)	geeignet
CuZn	geeignet
Kunststoff, GFK	geeignet
Holz	geeignet

Zubehör

Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 80X20 mm	576000 80X20
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 100X25 mm	576000 100X25
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 115X40 mm	576000 115X40