



Messwertgeber „FMT“, maximales Drehmoment: 400N·m



Bestelldaten

Bestellnummer	654350 400
GTIN	5060922233073
Artikelklasse	66D

Beschreibung

Ausführung:

- **Statische Sensoren komplett mit Kabel (2 m) zum direkten Anschluss an Nr. 654300 oder Nr. 654340 (automatische Erkennung der Kalibrierdaten).**
- **Direkte Befestigung auf der Arbeitsfläche mit 3 Schrauben (nicht im Lieferumfang).**

Lieferumfang:

Inklusive UKAS-Kalibrierzertifikat rechts.

Bis einschließlich Gr. 150 mit Schraubfallsimulator zur Überprüfung von Elektro- und Pneumatikschraubern. In stabilem Kunststoffkoffer.

Hinweis:

Nicht für Schlagschrauber geeignet!

Technische Beschreibung

Messbereich	20 - 400 Nm
maximales Drehmoment	400 Nm
Vierkant-Aufnahme	1/2 Zoll
Vierkant-Aufnahme	3/4 Zoll
Kalibrierung	O4
Anzugrichtung	Rechtsanzug

Messgenauigkeit Drehmoment	±0,5 %
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart	Drehmomentprüfgerät

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung rechtsDrehmomentprüfgerät / - Sensor Typ 1000	020130 1000
DAkS-Kalibrierung beidseitigDrehmomentprüfgerät / - Sensor maximales Drehmoment 1000/2 N-m	020150 1000/2
Kalibrierung rechtsDrehmomentprüfgerät / -Sensor Typ 400	020120 400