### **LESSM**NN°

## Satinierbürste INOX-Draht 0,20 mm, Ø 100×70 mm



### **Bestelldaten**

Bestellnummer	568435
GTIN	4017359203613
Artikelklasse	57L

# **Beschreibung**

#### Ausführung:

Abmessung Ø 100×70 mm, Bohrungs-Ø 19 mm mit Doppelkeilnut.

Gewellter **INOX-Draht** mit **hoher Beständigkeit** gegen Korrosion, Säuren, Laugen und hohe Temperaturen. Ideal zum Satinieren von Edelstahlblechen.

### Verwendung:

Auf Satiniermaschinen mit Distanzringsatz Nr. 568439.

### **Technische Beschreibung**

Bohrungs-Ø	19 mm		
Borstenstärke	0,2 mm		
Bürstenbreite	70 mm		
Bürsten-Ø D₁	100 mm		
Produktnamensattribut	Ø 100×70 mm		
Produktart	Satinierbürste		



# Anwenderdaten

	Eignung	<b>V</b> <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

### Zubehör

Distanzringset6-teilig	568439
------------------------	--------