

**Schleifband Zirkonkorund (ZA) ZK713T, 15×330 mm, Körnung: 120****Bestelldaten**

Bestellnummer	558223 120
GTIN	4018875677346
Artikelklasse	56V

Beschreibung**Ausführung:**

Hochleistungsschleifband mit **Zirkonkorund (ZA)** für hohen Abtrag. **Die kontinuierliche Selbstschärfung** ermöglicht im Vergleich zu Normalkorund eine **längere Standzeit** bei **höherer Schnittleistung** und gleichbleibender Oberflächengüte.

T-Gewebe (robust-flexibel) mit **Spezialflexung** zur Bearbeitung auch enger Radien auf handgeführten Maschinen.

Verwendung:

Zur Bearbeitung aller **Stähle und Stahllegierungen, Gusseisen** sowie NE-Metalle.

Hinweis:

Weitere Körnungen, Qualitäten und Abmessungen sind entsprechend den Mindestmengen des Herstellers auf Anfrage lieferbar. Ohne Bestellvorgabe erfolgt die Lieferung mit Standardbandverbindung. Schleifbänder für Satiniermaschinen finden Sie unter Nr. 568526ff.

Technische Beschreibung

Körnung	120
Serie	Zahnung ZK713T
Schleifmittelkurzzeichen	ZA

Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Schleifband Breite	15 mm
Schleifband Länge	330 mm
Produktnamensattribut	15×330 mm
Produktart	Schleifband

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet	35-40 m/s	
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	32-38 m/s	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	20-25 m/s	P
Stahl < 55 HRC	geeignet	32-38 m/s	H
Stahl < 60 HRC	geeignet	25-30 m/s	H
Stahl < 67 HRC	geeignet	20-25 m/s	H
INOX	geeignet	18-30 m/s	
Ti	geeignet	10-20 m/s	
GG(G)	geeignet	30-45 m/s	K
Holz	geeignet	23-26 m/s	
trocken	geeignet		