

Gefräste Feile, flachstumpf, mittel, Länge ohne Angel: 350mm



Bestelldaten

Bestellnummer	519120 350
GTIN	2050001696243
Artikelklasse	56B

Beschreibung

Ausführung:

Gefräste Feilen zeichnen sich durch besondere **Schärfe** ihrer aus dem Vollen gefrästen Schneiden und optimal geformten Spankammern aus. Dadurch werden auch Späne von weichem und schmierendem Material sicher abgeführt. **Kein Zusetzen.**

Flachstumpf, 3-seitig gefräst.

Technische Beschreibung

Länge ohne Angel	350 mm
Querschnitt	36×7 mm
Feinheitsgrad	mittel
Schneidenabstand ca.	2 mm
Form	A
Produktnamensattribut	mittel
Norm	DIN 7264
für Material	Stahl, Stahlguss, Kupfer, Messing, Bronze usw.
Produktart	Gefräste Feile

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
--	---------	----------------	----------

Stahl < 900 N/mm ²	geeignet
GG(G)	geeignet
CuZn	geeignet

Zubehör

Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 125 mm	519510 125
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 80X20 mm	576000 80X20
Hartholz-Feilenheft Gesamtlänge 160 mm	519400 160
Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 120 mm	519550 120
2K Ergonomie-Feilenheft Gesamtlänge 120 mm	519600 120
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 115X40 mm	576000 115X40
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 100X25 mm	576000 100X25