

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rundbürste Stahldraht 0,25 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1: 80X18mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	570330 80X18
GTIN	4017359001301
Artikelklasse	57L

**Beschreibung****Ausführung:****Vermessingter**, gewellter **Stahldraht** mit hoher Zugfestigkeit **für stark anhaftende Späne.****Verwendung:**Auf Kreis- und Bandsägemaschinen zur **Spankammerreinigung** und Verhinderung von Aufbauschneiden.**Technische Beschreibung**

Besatzlänge H <sub>1</sub>	27 mm
maximale Drehzahl	15000 min <sup>-1</sup>
Bohrungs-Ø d <sub>1</sub>	6 mm
Besatzmaterial	Stahldraht
Borstenstärke	0,25 mm
Produktart	Rundbürste

