

## Gefräste Feile, halbrund, grob, Länge ohne Angel: 250mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	519160 250
GTIN	2050001696267
Artikelklasse	56B

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Gefräste Feilen** zeichnen sich durch besondere **Schärfe** ihrer aus dem Vollen gefrästen Schneiden und optimal geformten Spankammern aus. Dadurch werden auch Späne von weichem und schmierendem Material sicher abgeführt. **Kein Zusetzen.**

**Halbrund hohl, halbstumpf auslaufend, Schneiden nur außenseitig.**

### Technische Beschreibung

Länge ohne Angel	250 mm
Querschnitt	23×7 mm
Feinheitsgrad	grob
Schneidenabstand ca.	3 mm
Form	D
Produktnamensattribut	grob
Norm	DIN 7264
für Material	Leicht- und Weichmetalle, Kunststoffe, Holz, Leder usw.
Produktart	Gefräste Feile

### Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		

Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet
GG(G)	bedingt geeignet
CuZn	geeignet
Kunststoff, GFK	geeignet
Holz	geeignet

## Zubehör

Hartholz-Feilenheft Gesamtlänge 120 mm	519400 120
Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 120 mm	519550 120
Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 110 mm	519550 110
Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 125 mm	519510 125
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 115X40 mm	576000 115X40
Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 110 mm	519510 110
2K Ergonomie-Feilenheft Gesamtlänge 110 mm	519600 110
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 80X20 mm	576000 80X20
2K Ergonomie-Feilenheft Gesamtlänge 120 mm	519600 120
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 100X25 mm	576000 100X25