

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Entgrat-Rundbürste INOX-Draht 0,35 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1:  
250X60mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	570510 250X60
GTIN	4017359248423
Artikelklasse	57L

**Beschreibung****Ausführung:**

Aufnahmebohrung 50,8 mm mit Doppelkeilnut 13×7. Andere Bohrungen möglich.

Gewellter hochfester **INOX-Draht**.

**Verwendung:**

Für alle gängigen Tischentgratmaschinen. Durch Spezialdraht besonders hohe Standzeiten. Ideal geeignet zum wirtschaftlichen Entgraten von Flacheisen, Profilen, Rohren, Armaturen, Kunststoffteilen und ähnlichem.

**Hinweis:**

Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.

**Technische Beschreibung**

Bürstenbreite	58 mm
maximale Drehzahl	3600 min <sup>-1</sup>

Bürsten-Ø D <sub>1</sub>	250 mm
Besatzlänge H <sub>1</sub>	50 mm
Besatzmaterial	INOX-Draht
Borstenstärke	0,35 mm
Antriebsmaschine	Tischentgratmaschine
Produktart	Rundbürste