

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Draht-Rundbürste Stahldraht 0,30 / 0,35 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1:
300X35mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	570100 300X35
GTIN	4017359005453
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**

Gewellter Draht fest im Stahlkörper verpresst. **Große Besatzdichte**, hohe Rundlaufgenauigkeit und Verschleißfestigkeit. Anpassung an unterschiedliche Aufnahmebohrungen durch **auswechselbare Reduzierringe** möglich (im Lieferumfang enthalten). Bohrung mit Doppelkeilnut.

Verwendung:

Einsatz auf Schleif- und Polierböcken oder Maschinen mit biegsamer Welle.
Zum Aufrauen, Reinigen, Entrostern, Entzundern usw.

Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø aufbohrbar bis	100 mm
Bürsten-Ø D ₁	300 mm
Reduzierring-Ø	30 mm
Besatzlänge H ₁	60 mm
maximale Drehzahl	3000 min ⁻¹

Bürstenbreite	26 mm
Bohrungs-Ø d ₁	50,8 mm
Produktart	Rundbürste