

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Einreihige Rundbürste INOX-Draht 0,30 mm, Bürsten-Ø D1×Bürstenbreite:  
150X14mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 570310 150X14 |
| GTIN          | 4017359153444 |
| Artikelklasse | 57L           |

**Beschreibung****Ausführung:**

**Einreihige Bürsten** mit gewelltem Besatzmaterial.

**Verwendung:**

Zum Aufrauen, Reinigen, Entrostern, Entzundern usw. Einreihige Bürsten können durch Aneinanderreihen **zu Walzen mit variabler Breite montiert** werden. Für den individuellen Einsatz auf Schleifmaschinen.

**Technische Beschreibung**

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Bürsten-Ø D <sub>1</sub>   | 150 mm                 |
| Bohrungs-Ø aufbohrbar bis  | 30 mm                  |
| Besatzlänge H <sub>1</sub> | 32 mm                  |
| maximale Drehzahl          | 6000 min <sup>-1</sup> |
| Bürstenbreite              | 14 mm                  |
| Bohrungs-Ø d <sub>1</sub>  | 12 mm                  |

|                |            |
|----------------|------------|
| Besatzmaterial | INOX-Draht |
| Borstenstärke  | 0,3 mm     |
| Produktart     | Rundbürste |