

**Karosseriefeile 350×36×4,7 mm, Zahnung: 3****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 519200 3 |
| GTIN | 4007220016251 |
| Artikelklasse | 53B |

Beschreibung**Ausführung:**

Schneiden beidseitig, radial aus dem Vollen gefräst; Oberseiten **ballig** ausgeführt – das **verhindert Kratzer** durch die Feilenkante am Werkstück. Die besondere Schneidenform und der positive Spanwinkel gewährleisten hohe Feilleistung.

Ballig zweiseitig gehauen.

Verwendung:

Blechbearbeitung jeder Art, besonders im **Automobil-** und **Karosseriebau** und bei **Reparaturen. Mit diesen Karosseriefeilen werden riefenfreie, glatte Oberflächen erzielt, die ohne Polieren lackiert werden können.**

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------|-----------------|
| Schneidenabstand ca. | 2,2 mm |
| Feinheitsgrad | fein |
| Zahnung | 3 |
| Querschnitt | 36×4,7 mm |
| Gesamtlänge | 350 mm |
| Produktart | Karosseriefeile |

Zubehör

| | |
|---|--------------|
| Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 80X20 mm | 576000 80X20 |
|---|--------------|

| | |
|---|---------------|
| Verstellbarer Blatthalter für Karosseriefeile 350 mm Typ KFH350 | 519215 KFH350 |
| Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 115X40 mm | 576000 115X40 |