



Winkelpolierer WPO, Typ: 72214950



Bestelldaten

Bestellnummer	077712 72214950
GTIN	4014586862743
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

- **Stufenlose elektronische Drehzahlregelung zur optimalen Nutzung des eingesetzten Werkzeugs.**
- **Mit Aufspanndorn auch als vollwertige Satiniermaschine für Längsarbeiten einsetzbar.**
- **Höchste Drehzahlstabilität bei jeder Belastung über den gesamten Einstellbereich.**
- **Selbstanlaufperre gegen unkontrolliertes Wiedereinschalten nach Stromunterbrechung.**

Lieferumfang:

Fein-Winkelpolierer WPO 14-25E, Zusatzhandgriff. 1 Transportkoffer, 1 Halter (schwenkbar), Schutzbügel, Aufspanndorn für Walzen und Rollen mit Mehrfachkeilnut (100 mm), elastische Schleifwalze, (100×100 mm, Korn 60), Lamellenvlieswalze (100×100 mm, Korn 180), Stützteller mit Klett haftteil (Ø 115 mm, M14), 1 Schleifvlies mit Wellenfaltung 30×150 mm, Aufspanndorn 15–50 mm, 10 Schleifvlies mit Klett (Ø 115 mm fein).

Sonderzubehör:

Standard-Set Fläche, Nr. 077718 Gr. F, Satinier-Set für Profile, Nr. 077718 Gr. S, Polier-Set, Nr. 077718 Gr. P, Rohr-Set, Nr. 077718 Gr. R.

Technische Beschreibung

Leistungsaufnahme	1200 W
-------------------	--------

Herstellerbezeichnung	WPO-Startset-Edelstahl
Gewicht	2,4 kg
Werkzeugaufnahme	M14
maximaler Polierwerkzeug-Ø	250 mm
maximale Vibration nach EN	3,5 m/s ²
Drehzahlbereich	900 - 2500 min ⁻¹
Verpackung	Transportkoffer
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Polierer

Zubehör

Edelstahl-Set für Winkelpolierer WPO Typ S	077718 S
Edelstahl-Set für Winkelpolierer WPO Typ F	077718 F
Edelstahl-Set für Winkelpolierer WPO Typ R	077718 R