

Garant
GARANT Master Steel VHM-Schlichtfräser HPC, TiAlN, Ø f8 DC: 16mm

Bestelldaten

Bestellnummer	204018 16
GTIN	4045197886897
Artikelklasse	11X

Beschreibung
Ausführung:

 Für **Schlichtoperationen**.

Spezielle Geometrie für optimale Spanabfuhr.

 Hohe **Eigenstabilität und Laufruhe** durch Ungleichteilung.

 Zum **Umfangfräsen als Schlichtarbeitsgang**.

Besonders lange Schneiden für effizientes Schlichten.

Hinweis:

$$a_{e\max} = 0,05 \times D$$

 Nachschleifen ab $\varnothing D_c = 6$ mm möglich.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	136 mm
Eckenfasenbreite bei 45°	0,16 mm
Zähnezahl Z	7
Wuchtgüte mit Schaft	G 2,5 mit HA
Vorschub f_z für Besäumen in Stahl < 900 N/mm ²	0,105 mm
Zustellrichtung	horizontal
Schneiden-Ø D_c	16 mm
Toleranz Nenn-Ø	f8
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Schneidenlänge L_c	80 mm

Schaft-Ø D _s	16 mm
Spiralwinkel	45 Grad
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Serie	Master Steel
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	N
Teilung der Schneiden	ungleich
Eingriffsbreite a _e bei Fräsoperation	0,05×D bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Farbring	grün
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	240 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	220 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	80 m/min	M
GG(G)	geeignet	200 m/min	K
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	bedingt geeignet		
Luft	geeignet		

Dienstleistungen

Schaftschleifen Typ HB

129100 HB