

**HOLEX****Endoskop-Sonde, halb-starr, Ø 3,9 mm, Sondenlänge: 1000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	492934 1000
GTIN	4045197523136
Artikelklasse	42L

**Beschreibung****Ausführung:**

Robuster, wasserdichter Sondenkopf (IP67) aus Edelstahl mit dimmbaren, weißen LEDs.

Blickrichtung 0°.

Bildöffnungswinkel 56°.

**Funktion:**

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

**Verwendung:**

Ideal zur Inspektion schwer zugänglicher Räume, z. B. **Automotive:** Motor, Getriebe, Tank, Karosserie, Armaturenbrett, Gutachter. **Luftfahrt:** Triebwerke, Turbinen, Leitungssysteme.

**Bau:** Beurteilung von Bausubstanz, Wasserschäden, Schädlingsbefall. **Rohrleitungsbau:**

Schweißnähte, Aufspüren von Fremdkörpern, Leckagen. **Hydrauliksysteme:** Zylinder, Leckagen. **Heizung-Sanitär-Klima:** Öfen, Kamine, Boiler, Klimaanlage, Abwassersysteme.

**Schädlingsbekämpfung:** Bienenstöcke, Wespennester, Vogelnester, Insektengänge. **Polizei,**

**Zoll:** Fahrzeugkontrolle, Warenkontrolle.

**Passend für:**

Alle Endoskop-Ausführungen Nr. 492923; 492924; 492925; 492928.

**Sonderzubehör:**

Adapter Nr. 492896 zur Verwendung der Sonden mit Foto- / Video- Endoskop Nr. 492890 Gr. 2000.

**Hinweis:**

Weitere Sondentypen (bis 30 m) mit anderen Sondenkopf-Ø und Blickrichtungen auf Anfrage.

**Sonde für Rohrleitungsinspektion:**

- **Kopf-Ø: 28 mm**
- **Sondenlänge: 22 m**
- **Bildöffnungswinkel: 150°**
- **8 leuchtstarke LEDs.**

## Technische Beschreibung

Sondenlänge	1000 mm
IP-Schutzart	IP 67
Kameraauflösung	320×240 px
Sonden-Ø	3,9 mm
Produktnamensattribut	Ø 3,9 mm
Produktart	Sonde