

Garant**Kreissägeblatt, unbeschichtet, Ø×Stärke: 125X3mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	179925 125X3
GTIN	4045197887085
Artikelklasse	17C

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Hartmetallbestücktes Kreissägeblatt für extra tiefe Sägeschnitte. Ungleichteilung der Sägeblätter, um einen ruhigen Lauf zu gewährleisten. Wir empfehlen das radiale Einfahren, um Vibrationen zu minimieren und die Lebensdauer des Werkzeuges zu steigern. Hartmetallsubstrat. Zahnform und Zähnezahl speziell für die Bearbeitung in Aluminium ausgelegt.

Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø	22 mm
Stärke	3 mm
Ø	125 mm
Vorschub f_z in Alu kurzspanend	0,025 mm
maximale Einschnitttiefe $a_{e\ max}$	42 mm
Zähnezahl Z	16

passender Adapter	179902 125
Bestückung	HM
Mitnehmer-Bohrung Anzahl	5
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis	31,5 mm
Mitnehmer-Bohrung Ø	4,4 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	nein
Produktart	Kreissägeblatt

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	geeignet	300 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	150 m/min	N
nass maximal	geeignet		
Luft	bedingt geeignet		