

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Schaft-Rundbürste INOX-Draht 0,20 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1:
50X10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	574250 50X10
GTIN	4017359043875
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, **Schaft-Ø 6 mm.**

Verwendung:

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung. Zum Entrostern, Entzundern, Reinigen.

Technische Beschreibung

Besatzlänge H ₁	12 mm
Borstenstärke	0,2 mm
Bürsten-Ø D ₁	50 mm
maximale Drehzahl	15000 min ⁻¹
Besatzbreite L ₁	10 mm
Schaft-Ø D _s	6 mm

Besatzmaterial	INOX-Draht
Zopfung	gewellt
Produktart	Rundbürste