

Garant
Fächerschleifscheibe long life SiC konisch, Ø 115 mm, Körnung: 40

Bestelldaten

Bestellnummer	565380 40
GTIN	4045197887603
Artikelklasse	51M

Beschreibung
Ausführung:

Besonders grobes **Siliciumcarbid-Korn**, kein Zusetzen. Stabiler Glasgewebeteller für optimalen Anpressdruck.

Verwendung:

Kanten- und Flächenschliff von **ALU und Faserverbundwerkstoffen**.

Technische Beschreibung

Formbeschreibung	schräg
Bohrungs-Ø	22,23 mm
Körnung	40
Scheiben-Ø	115 mm
Schleifmittel	Siliciumcarbid (SiC)
Schleifmittelkurzzeichen	SiC
Schleifmittelunterlage	Glasgewebeteller

Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnameattribut	Ø 115 mm
optimiert für Werkstoff	faserverstärkte Kunststoffe
optimiert für Werkstoff	Aluminium
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Fächerschleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Hartmetall (HM)	geeignet		
Ti	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
trocken	geeignet		