

Mitutoyo
Härteprüfmaschine Rockwell, Typ: HR110

Bestelldaten

Bestellnummer	495080 HR110
GTIN	4946368631554
Artikelklasse	44F

Beschreibung
Ausführung:

Rockwell Härteprüfmaschinen in robuster Bauweise und hoher Genauigkeit (gemäß DIN EN ISO 6508-2, ASTM E-18). Arbeitet ohne Stromversorgung, automatisch voreingestellte Messuhr, keine manuelle Voreinstellung notwendig.

Lieferumfang:

Diamant-Eindringkörper, Stahlkugel-Eindringkörper 1/16 Zoll, Ersatzkugeln 1/16 Zoll, flacher Amboss Ø 64 mm, V-Amboss Ø 40 mm, Staubschutzhülle, Härtevergleichsplatten, Wasserwaage. 3 Härtevergleichsplatten.

Hinweis:

Weiteres Zubehör auf Anfrage.

Kalibrierung: Preis auf Anfrage

Ablesung: 0,5 HR

Anzeige: Messuhr

Prüfverfahren: Rockwell

Rockwell Skalen: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V

Bedienung: manuell

Hauptlast Prüfkraft: 60; 100; 150 kg

Technische Beschreibung

Rockwell Skalen	A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Höhe	780 mm
Ablesung	0,5 HR
Länge	512 mm
Vorlast Prüfkraft	10 kg
Bedienung	manuell
Breite	296 mm
Prüfverfahren	Rockwell
maximale Probenbreite	180 mm
Gewicht	49 kg
Anzeige	Messuhr
maximale Probenhöhe	180 mm
Hauptlast Prüfkraft	60; 100; 150 kg
Herstellerbezeichnung	HR-110MR
Energieversorgung	Netzbetrieben
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Produktart	Härteprüfmaschine Rockwell