

**Vlies-Schleifband (A) SC-BS, 13×610 mm, Körnungsvergleich: 280****Bestelldaten**

Bestellnummer	558500 280
GTIN	4001895441240
Artikelklasse	53M

Beschreibung**Ausführung:**

Synthetisches Nylonvlies mit Schleifkorn in Kunstharzbindung, hohe Standzeit, **gleichmäßiges Oberflächenfinish, geringe Wärmeentwicklung.**

Flexibles Vliesband zur Verwendung auf handgeführten Maschinen.

Verwendung:

Zum Nachschleifen vorgeschliffener oder gebürsteter Oberflächen für gleichbleibende und reproduzierbare Ergebnisse. Auch zum Entfernen von Flugrost, leichten Verschmutzungen und Verfärbungen geeignet.

Technische Beschreibung

Feinheitsgrad	sehr fein
Farbe	blau
Körnungsvergleich	280
Ausführung	A very fine
Serie	SC-BS

Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Schleifband Breite	13 mm
Schleifband Länge	610 mm
Produktnamensattribut	13×610 mm
Herstellerbezeichnung	SC-BS
Produktart	Vlies-Schleifband

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet	15-20 m/s	
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	10 m/s	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	10 m/s	P
Stahl < 55 HRC	geeignet	10 m/s	H
Stahl < 60 HRC	geeignet	10 m/s	H
Stahl < 67 HRC	geeignet	10 m/s	H
INOX	geeignet	10 m/s	
Ti	geeignet	10 m/s	
GG(G)	geeignet	10 m/s	K
CuZn	geeignet	10 m/s	N
Kunststoff, GFK	geeignet	10 m/s	
Holz	geeignet	10 m/s	
Lacke	geeignet	10 m/s	
Uni	geeignet	10 m/s	
trocken	geeignet		