

HOLEX**Vlies-Schleifband (A), 75×2000 mm, Körnungsvergleich: 280****Bestelldaten**

Bestellnummer	558488 280
GTIN	4045197526519
Artikelklasse	52E

Beschreibung**Ausführung:**

Synthetisches Nylonvlies mit Schleifkorn in Kunstharzbindung, hohe Standzeit, **gleichmäßiges Oberflächenfinish, geringe Wärmeentwicklung.**

Verwendung:

Zum Nachschleifen vorgeschliffener oder gebürsteter Oberflächen für gleichbleibende und reproduzierbare Ergebnisse. Auch zum Entfernen von Flugrost, leichten Verschmutzungen und Verfärbungen geeignet.

Technische Beschreibung

Körnungsvergleich	280
Feinheitsgrad	sehr fein
Farbe	blau
Ausführung	A very fine
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %

Schleifband Breite	75 mm
Schleifband Länge	2000 mm
Produktnameattribut	75×2000 mm
Produktart	Vlies-Schleifband

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet	15-20 m/s	
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	10 m/s	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	10 m/s	P
Stahl < 55 HRC	geeignet	10 m/s	H
Stahl < 60 HRC	geeignet	10 m/s	H
Stahl < 67 HRC	geeignet	10 m/s	H
INOX	geeignet	10 m/s	
Ti	geeignet	10 m/s	
GG(G)	geeignet	10 m/s	K
CuZn	geeignet	10 m/s	N
Kunststoff, GFK	geeignet	10 m/s	
Holz	geeignet	10 m/s	
Lacke	geeignet	10 m/s	
Uni	geeignet	10 m/s	
trocken	geeignet		