

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Schaft-Rundbürste Stahldraht 0,30 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1:  
70X16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	574000 70X16
GTIN	4017359007174
Artikelklasse	57L

**Beschreibung****Ausführung:**

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, **Schaft-Ø 6 mm.**

**Verwendung:**

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung. Zum Entrosten, Entzundern, Reinigen.

**Technische Beschreibung**

Besatzlänge H <sub>1</sub>	19 mm
Borstenstärke	0,3 mm
Bürsten-Ø D <sub>1</sub>	70 mm
maximale Drehzahl	15000 min <sup>-1</sup>
Besatzbreite L <sub>1</sub>	14 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm

Besatzmaterial	Stahldraht
Zopfung	gewellt
Produktart	Rundbürste