

**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Schaft-Rundbürste Stahldraht, vermessingt 0,25 mm, Bürsten-Ø  
D1×Besatzbreite L1: 50X10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	574300 50X10
GTIN	4017359014622
Artikelklasse	57L

**Beschreibung****Ausführung:**

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, **Schaft-Ø 6 mm.**

Der hochfeste Stahldraht ist mit dünnem Messingüberzug versehen.

**Verwendung:**

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung.

Zum Entrosten, Entzundern, Reinigen.

**Technische Beschreibung**

Borstenstärke	0,25 mm
Bürsten-Ø D <sub>1</sub>	50 mm
Besatzlänge H <sub>1</sub>	12 mm
maximale Drehzahl	15000 min <sup>-1</sup>
Besatzbreite L <sub>1</sub>	10 mm

Schaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Besatzmaterial	Stahldraht, vermessingt
Zopfung	gewellt
Produktart	Rundbürste