

**Flachrundzange gerade VDE-isoliert, ganze Länge: 200mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	713351 200
GTIN	4045197888006
Artikelklasse	72B

**Beschreibung****Ausführung:**

Besonders lange, oval-spitze Backen. Schneiden induktiv gehärtet (ca. 61 HRC), geeignet für harten und weichen Draht. Backen innen geraut.

Zange blank, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

**Isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

**Norm:**

**DIN ISO 5745**

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

**Technische Beschreibung**

ganze Länge	200 mm
Backenlänge	73 mm
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Maulform	oval-spitz, gerade
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	ähnlich DIN ISO 5745
Backeneigenschaft	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC)
Ausführung Backen	innen geraut

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	blank
Produktart	Multifunktionszange