


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Schaft-Rundbürste Stahldraht 0,20 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1:
40X10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	574100 40X10
GTIN	4017359007082
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, **Schaft-Ø 6 mm.**

Verwendung:

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung. Zum Entrostern, Entzundern, Reinigen.

Technische Beschreibung

Besatzlänge H ₁	9 mm
Bürsten-Ø D ₁	40 mm
Borstenstärke	0,2 mm
maximale Drehzahl	18000 min ⁻¹
Besatzbreite L ₁	10 mm
Schaft-Ø D _s	6 mm

Besatzmaterial	Stahldraht
Zopfung	gewellt
Produktart	Rundbürste