

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Schaft-Rundbürste Stahldraht 0,30 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1:
30X6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	574000 30X6
GTIN	4017359008720
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**Gewellte Sonderdrahtqualitäten, **Schaft-Ø 6 mm.****Verwendung:**

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung. Zum Entrosten, Entzundern, Reinigen.

Technische Beschreibung

Borstenstärke	0,3 mm
Besatzlänge H ₁	6 mm
Bürsten-Ø D ₁	30 mm
maximale Drehzahl	20000 min ⁻¹
Besatzbreite L ₁	6 mm
Schaft-Ø D _s	6 mm
Besatzmaterial	Stahldraht

Zopfung	gewellt
Produktart	Rundbürste