

**Vlies-Schleifband (A) SC-BL, 100×1000 mm, Körnungsvergleich: 180****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 558510 180 |
| GTIN | 2050001694201 |
| Artikelklasse | 53M |

Beschreibung**Ausführung:**

Synthetisches Nylonvlies mit Schleifkorn in Kunstharzbindung, hohe Standzeit, **gleichmäßiges Oberflächenfinish, geringe Wärmeentwicklung.**

Stabiles Vliesband mit geringer Banddehnung für höchste Belastungen.

Verwendung:

Zum Nachschleifen vorgeschliffener oder gebürsteter Oberflächen für gleichbleibende und reproduzierbare Ergebnisse. Auch zum Entfernen von Flugrost, leichten Verschmutzungen und Verfärbungen geeignet.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------|----------|
| Körnungsvergleich | 180 |
| Feinheitsgrad | mittel |
| Farbe | rot |
| Ausführung | A medium |
| Serie | SC-BL |

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Schleifmittelkurzzeichen | A |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % |
| Schleifband Breite | 100 mm |
| Schleifband Länge | 1000 mm |
| Produktnamensattribut | 100×1000 mm |
| Herstellerbezeichnung | SC-BL |
| Produktart | Vlies-Schleifband |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | bedingt geeignet | 15-20 m/s | |
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | 10 m/s | P |
| Stahl < 1400 N/mm ² | geeignet | 10 m/s | P |
| Stahl < 55 HRC | geeignet | 10 m/s | H |
| Stahl < 60 HRC | geeignet | 10 m/s | H |
| Stahl < 67 HRC | geeignet | 10 m/s | H |
| INOX | geeignet | 10 m/s | |
| Ti | geeignet | 10 m/s | |
| GG(G) | geeignet | 10 m/s | K |
| CuZn | geeignet | 10 m/s | N |
| Kunststoff, GFK | geeignet | 10 m/s | |
| Holz | geeignet | 10 m/s | |
| Lacke | geeignet | 10 m/s | |
| Uni | geeignet | 10 m/s | |
| trocken | geeignet | | |