

Garant
Vlies-Kompaktscheibe, Ø 125 mm, Körnungsvergleich: 150

Bestelldaten

Bestellnummer	566995 150
GTIN	4045197888822
Artikelklasse	51M

Beschreibung
Ausführung:

Verpresstes Faservlies mit harzgebundenem Schleifkorn ermöglicht **Abtragen und Finishen in einem Schritt.**

Verwendung:

Zur Flächen- und Kantenbearbeitung auf Winkelschleifern (empfohlene Drehzahl 6000 min⁻¹).

Mittelharte Ausführung mit **erhöhter Aggressivität und Kantenstabilität.** Für allgemeine Entgratarbeiten, leichtes Abtragsschleifen mit feinem Oberflächenfinish.

maximale Umfangsgeschwindigkeit: 60 m/s

Bohrungs-Ø: 22,23 mm

Feinheitsgrad: mittel

Härtegrad: mittel

Bohrungs-Ø: 22,23 mm

Ausführung: 6 A medium

Technische Beschreibung

Scheiben-Ø	125 mm
Körnungsvergleich	150
empfohlene Drehzahl	6000 min ⁻¹

Bohrungs-Ø	22,23 mm
Härtegrad	mittel
Feinheitsgrad	mittel
Ausführung	6 A medium
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Formbeschreibung	flach
Produktnamensattribut	Ø 125 mm
optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit	60 m/s
Produktart	Kompaktscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		

