



**Akku-Schlagschrauber 12V, max. Schrauben-Ø M12, geeignet für Stahl,
enthält 2 Akkus, Typ: GDS12115**



Bestelldaten

Bestellnummer	074054 GDS12115
GTIN	3165140910705
Artikelklasse	03B

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Drehschlagschrauber.

- **Rechts- / Links-Lauf.**
- **Akku-Ladestandsanzeige.**

Kompakte Drehschlagschrauber für hohe Präzision.

- **Perfekte Handhabung durch kurze Baulänge.**
- **Höhere Genauigkeit: 2-stufige Power-Control zur Vermeidung von Überdrehen kleinerer Schrauben.**
- **Längere Lebensdauer durch bürstenlose EC-Motorentechnologie.**
- **LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches auch an dunklen Stellen.**

Vorteil:

Perfekte Handhabung dank kurzer Baulänge.

Lieferumfang:

Inklusive 2x Li-Ion-Akkus, Ladegerät, L-BOXX.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851– 073859.

Technische Beschreibung

maximales Drehmoment hart	115 Nm
Gewicht	0,9 kg
Schlagzahl	0 - 3100 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme Abmessung	3/8 Zoll
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil	Außenvierkant
Akkukapazität	3 Ah
maximale Drehzahl 2. Gang	2600 min ⁻¹
Herstellerbezeichnung	GDS 12V-115
maximale Drehzahl 1. Gang	1200 min ⁻¹
maximaler Schrauben-Ø (8,8 – 12,9)	M12
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 12 V
Akkuspannung	12 V
typische Verwendung	Strong
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
maximale Vibration nach EN	10 m/s ²
Anzahl enthaltener Akkus	2
Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
geeignet für Material	Stahl
Produktart	Schlagschrauber

Zubehör

Li-Ionen Akku Akkutyp, Akkuspannung B12 V

073855 B12