

**Garant****VHM-Spiralbohrer extra kurz, unbeschichtet, Ø DC h7: 13mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	122100 13
GTIN	4045197040077
Artikelklasse	11E

**Beschreibung****Ausführung:****Ähnlich DIN 6539** (extra kurz).

Mit gleichem Nenn- und Schaft-Ø.

**Hinweis:**Spannutenlänge  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Rutschsichere Spannung im Bohrfutter Nr. 341050 mit diamantbeschichteten Spannbacken.

**Technische Beschreibung**

Anzahl Schneiden Z	2
Schafttoleranz	h7
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,18 mm/U
Nenn-Ø D <sub>c</sub>	13 mm
Spannutenlänge L <sub>c</sub>	51 mm
Toleranz Nenn-Ø	h7
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	13 mm
Gesamtlänge L	102 mm
Norm	DIN 6539
empfohlene maximale Bohrtiefe L <sub>2</sub>	31,5 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	VHM

Typ	N
Spitzenwinkel	118 Grad
Spiralwinkel	30 Grad
Schaft	Zylinderschaft mit h7
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	200 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	140 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	140 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	70 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	70 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	60 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	40 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	20 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	15 m/min	S
CuZn	geeignet	140 m/min	N
Uni	geeignet		
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		