



Elektro-Winkelschleifer GWS, für 125 mm Scheiben Ø, mit Wiederanlaufsperr, Typ: 19-125CIE



Bestelldaten

Bestellnummer	077109 19-125CIE
GTIN	3165140838382
Artikelklasse	03C

Beschreibung

Ausführung:

Sehr leistungsstarker 1900 W Winkelschleifer für maximale Produktivität und bester Anwenderschutz

- **Lange Lebensdauer durch Motoren mit direkter Motorkühlung, Constant-Electronic, Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit.**
- **Gute Handhabung durch schlankes Gehäuse mit Softgrip-Oberfläche für sicheren Halt.**
- **Vibration Control-Zusatzhandgriff mit 40 % Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745).**
- **Führender Anwenderschutz durch KickBack Stop, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen.**

1900 W Motor mit Drehzahlelektronik.

Lieferumfang:

Inklusive verdrehsichere Schutzhaube, Spannsatz, Zusatzhandgriff.

Technische Beschreibung

Länge	311 mm
maximale Trenntiefe	34 mm
Leistungsaufnahme	1900 W
maximaler Scheiben-Ø	125 mm

Kickbackstop	ja
Gewicht	2,4 kg
maximale Vibration nach EN	6 m/s ²
Herstellerbezeichnung	GWS 19-125 CIE
Besonderheit	Drehzahlelektronik
Wiederanlaufsperr	ja
Höhe	103 mm
Drehzahlbereich	2800 - 11500 min ⁻¹
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Winkelschleifer