



Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser GCL, Typ: 2-15



Bestelldaten

Bestellnummer	468488 2-15
GTIN	3165140836371
Artikelklasse	46T

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter Kreuzlinienlaser mit selbstnivellierenden Laserlinien. Schnelles horizontales und vertikales Ausrichten von Linien. Robustes Design mit Softgrip-Auflage schützt vor Stoßbelastungen. Staub- und spritzwassergeschützt. Zusätzlich zwei vertikale Lotpunkte.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

3 × Batterie Nr. 081561 LR6, Multifunktionshalter, Laserzieltafel und Schutztasche.

Technische Beschreibung

Höhe	106 mm
Gewicht	490 g
Fehlergrenze	±0,3 mm/m
Stativgewinde	1/4 Zoll
Stativgewinde	5/8 Zoll

Nivellierbereich	±4 Grad
IP-Schutzart	IP 54
Reichweite	15 m
Laserklasse	2
Länge	112 mm
Breite	55 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR6
Anzahl enthaltener Batterien	3
Farbe des Lasers	rot
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Produktart	Kreuzlinienlaser

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081561 LR6
---	------------