

Flachscherenhubtisch, Tragfähigkeit kg / Modell: 1000/2



Bestelldaten

Bestellnummer	919991 1000/2
GTIN	4050939066185
Artikelklasse	08Y

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Scherenverstrebung mit einer Plattform aus glattem Stahlblech. Für das stufenlose Heben und Senken von Lasten, palettierten Gütern, Gitterboxen und zum Niveaueingleich bei Materialbestückung an Maschinen. Verwendung auf Industrieböden ohne Grubeneinbau, da extrem niedrige Bauweise. Sichere und gefahrlose Bedienung durch Drucktaster mit den Funktionen Auf/Ab in Totmannschaltung und Not-Aus. Überlastschutz durch eingebautes Druckbegrenzungsventil. Optimale Sicherheit bei Betrieb und Wartung durch integriertes Rohrbruchventil und Wartungsstützen. Typ U-Form für das direkte Einfahren mit einem Flurförderfahrzeug.

Norm:

DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und UVV-Vorschriften.

Hinweis:

- **Umgebungstemperatur Innenbereich von 0 °C bis 40 °C.**
- **Vor Inbetriebnahme sind Einbau und Elektroanschlüsse durch einen Fachmann zu prüfen.**
- **Prüfen Sie ihre vorhandene Bodenbeschaffenheit in Bezug auf das Gesamtgewicht des Hubtisches.**

Technische Beschreibung

Breite	1140 mm
Tragfähigkeit	1000 kg

Gewicht	235 kg
Bauhöhe C	80 mm
Hubhöhe H	760 mm
Hubzeit	18 s
Breite zwischen den Gabeln	585 mm
Länge L	1450 mm
Netzspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Scherenhubtisch